


Fordító hajtómű DRQ-80- -360-PPVJ-A

Cikkszám: 150191
Kifutó termék

FESTO

érintésmentes helyzetérzékeléshez, beállítható véghelyzet-
csillapítással és holtjáték-kiegyenlítő fogaskerekes hajtóművel.
Változatok 271 és 359 fok között választható elfordítási szöggel.
Kifutó típus. 2017-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Minta ábrázolás

Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	80
Csillapítási szög	65 deg
Beállítási tartomány elfordulási szög mindkét oldalon	-12 /+10 deg
Fordítási szög	360 deg
Csillapítás	Pneumatikus csillapítás, állítható
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukciós felépítés	Fogasléc/tengely
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Üzemi nyomás	2.5 ... 10 bar
Max.elfordítási frekvencia 6 bar-nál	0.9 Hz
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Elméleti forgató nyomaték 6 bar-nál	75 Nm
Megengedett tehetetlenségi nyomaték	0.12 kgm ²
Gyártmány súlya	25,340 g
Felfogási mód	belső menettel
Pneumatikus csatlakozás	G3/8
Anyag információ, hajtótengely	Edzett acél
Anyag információ, tömítések	TPE-U(PU)