


# programozó kábel KDI-SB202-BU9

Cikkszám: 150268

FESTO

Festo soros standard diagnózis kábel a szelepszigettől a Checkboxba.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Megengedett kábelátmérő	4.5 ... 6.5 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi feszültségtartomány AC	$\leq 300$ V
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-10 ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 80 °C
Gyártmány súlya	181 g
1-es elektromos csatlakozás	Egyenes aljzat, M12, 4 pólusú
2-es elektromos csatlakozás	Egyenes aljzat, Sub-D, 9 pólusú
Kábelszerkezet	4x0,14
Kábelhossz	5 m
Felfogási mód	Clip hollandi anyával
Anyag információ, hollandi anya	Sárgaréz nikkelezett
Anyag információ, ház	PBT
Anyag információ, kábelköpeny	PUR
Anyag információ: krimp csatlakozók	Réz ötvözet aranyozott