

Húzórudas henger DNG-3"- -PPV-A

Cikkszám: 150274


FESTO

ISO 15552, NF E 49 003.1 és UNI 10 290 szabványokon alapul, érintés nélküli helyzetérzékeléshez, mindkét oldalon beállítható végállás csillapítóval.

Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.



Minta ábrázolás



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Löklet | 1 ... 2,000 mm |
| Dugattyú átmérő | 3" |
| A következő szabványon alapul: | ISO 15552 (eddig VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290 is) |
| Csillapítás | PPV: pneumatikus csillapítás mindkét oldalon, beállítható |
| Dugattyúrúd vég | Külső menet |
| Üzemi nyomás | 0.6 ... 12 bar |
| Működési mód | kettősműködésű |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ... 80 °C |
| Csillapítási hossz | 36 mm |
| Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás | 2,721 N |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet | 3,016 N |
| Pneumatikus csatlakozás | NPT3/8-18 |