

Húzórudas henger DNG-5"- -PPV-A

Cikkszám: 150276

FESTO

ISO 15552, NF E 49 003.1 és UNI 10 290 szabványokon alapul, érintés nélküli helyzetérzékeléshez, mindkét oldalon beállítható végállás csillapítóval.

Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.



Minta ábrázolás



Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	1 ... 2,000 mm
Dugattyú átmérő	5"
A következő szabványon alapul:	ISO 15552 (eddig VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290 is)
Csillapítás	PPV: pneumatikus csillapítás mindkét oldalon, beállítható
Dugattyúrúd vég	Külső menet
Üzemi nyomás	0.6 ... 12 bar
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Csillapítási hossz	40 mm
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	6,881 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	7,363 N
Pneumatikus csatlakozás	NPT1/2-14