



közelítéskapcsoló SIEN-M5B-NS-S-L

Cikkszám: 150369

FESTO

induktív, normál kapcsolási távolságokhoz.



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványnak felel meg:	EN 60947-5-2
Engedély	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Névleges kapcsolási távolság	0.8 mm
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 70 °C
Ismétlési pontosság állandó feltételeknél	0,01 mm
Kapcsoló kimenet	NPN
Kapcsoló elem funkció	Záró érintkezők
Max.kapcsolási frekvencia	5,000 Hz
Max.kimeneti áram	200 mA
Rövidzár védett	pulzáló
Üzemi feszültségtartomány DC	10 ... 30 V
Polaritás felcserélése elleni védelem	valamennyi elektromos csatlakozáshoz
Elektromos csatlakozás	3 sarkú M8x1 Csatlakozó
Méret	M5x0,5
Meghúzási nyomaték	1.5 Nm
Beépítési mód	szintbe építhető
Gyártmány súlya	4.3 g
Material housing	PA erősen ötvöztött acél, rozsdamentes
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 70 °C
Védettség	IP67
Lökőfeszültség-szilárdság	1 kV
KBK korrózióállósági osztály	4 - különösen erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Szennyeződéskód	3