

közelítéskapcsoló

SIES-QB-PO-K-L



Cikkszám: 150489

Kifutó termék

[induktív, különleges kivitel.](#)

Kifutó típus. 2023-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványnak felel meg:	EN 60947-5-2
Engedély	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Névleges kapcsolási távolság	2 mm
Garantált kapcsolási távolság	1.6 mm
Csökkentési tényezők	Alumínium = 0,45 Nemesacél St 18/8 = 0,8 Réz = 0,35 Sárgaréz = 0,5 Acél St 37 = 1,0
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 85 °C
Ismétlési pontosság	0.1 mm
Kapcsoló kimenet	PNP
Kapcsoló elem funkció	Nyitó érintkező
Max.kapcsolási frekvencia	1,200 Hz
Max. kapcsolási frekvencia, DC	1,200 Hz
Maximális kimenő áram a hőmérséklet függvényében	200 mA ha ≤ 50 °C 150 mA ha ≤ 85 °C
Feszültség kimaradás	3.2 V
Rövidzár védett	pulzáló
Üzemi feszültségtartomány DC	10 ... 30 V
Maradó hullámosság	10 %
Üresjáratú áram	≤ 30 mA
Polaritás felcserélése elleni védelem	valamennyi elektromos csatlakozáshoz
Elektromos csatlakozás	3 eres Kábel
Kábelhossz	2.5 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Méret	12x26x40 mm
Felfogási mód	átmenő furattal
Beépítési mód	szintbe építhető
Gyártmány súlya	170 g
Material housing	PBT erősítésű
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
Védettség	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L