



közelítéskapcsoló SIES-Q40B-PA-X-2L

Cikkszám: 150492

FESTO

induktív, különleges kivitel.



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványnak felel meg:	EN 60947-5-2
Engedély	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Névleges kapcsolási távolság	15 mm
Garantált kapcsolási távolság	12.2 mm
Csökkentési tényezők	Alumínium = 0,3 Nemesacél St 18/8 = 0,7 Réz = 0,25 Sárgaréz = 0,3 Acél St 37 = 1,0
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 85 °C
Ismétlési pontosság	0.75 mm
Kapcsoló kimenet	PNP
Kapcsoló elem funkció	Antivalens
Max.kapcsolási frekvencia	100 Hz
Max. kapcsolási frekvencia, DC	100 Hz
Maximális kimenő áram a hőmérséklet függvényében	200 mA ha ≤ 50 °C 150 mA ha ≤ 85 °C
Feszültség kimaradás	3.5 V
Rövidzár védett	pulzáló
Üzemi feszültségtartomány DC	10 ... 30 V
Maradó hullámosság	10 %
Üresjáratú áram	≤ 40 mA
Polaritás felcserélése elleni védelem	valamennyi elektromos csatlakozáshoz
Elektromos csatlakozás	Csavaros szorító kapocs
Material connector housing	PA PBT
Kábel csavarzat	M20x1,5
Megengedett kábelátmérő	7.5 ... 12.5 mm
Méret	40x40x120 mm
Felfogási mód	átmenő furattal
Beépítési mód	szintbe építhető
Gyártmány súlya	230 g
Material housing	PET
Üzemkész állapot kijelző	LED, zöld
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
Védettség	IP65
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L