



befogó modul EV-20-4

Cikkszám: 150683

FESTO

[visszaállító funkcióval.](#)



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|-------------------------|---|
| Löklet | 4 mm |
| Szorító felület | Ø 20 |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Működési mód | egyszeres működtetésű |
| Operating pressure MPa | ≤ 0.6 MPa |
| Üzemi nyomás | ≤ 6 bar |
| Operating pressure | ≤ 87 psi |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 40 °C |
| Gyártmány súlya | 19 g |
| Felfogási mód | átmenő furattal |
| Pneumatikus csatlakozás | M3 |
| Material housing | Alumínium présöntvény |
| Material membrane | TPE-U(PU) |