

profilléc SLZS-40- -

Cikkszám: 150919

FESTO

A sín teljes hossza 230 mm, plusz a löket.



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstrukció	T horony közelítéskapcsolóhoz
Max. profilhossz	2,800 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukciós felépítés	Érzékelő lécs
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Felfogási mód	átmenő furattal és csavarral
Material of profile	Alumínium ötvözet eloxált
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material screws	erősen ötvözött acél