

fojtó-visszacsapó szelep GRLZ-1/4-PK-4-B



Cikkszám: 151196

Kifutó termék

[Táplevegő fojtáshoz, lengő csatlakozással.](#)

[Kifutó típus. 2024-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Szelep funkció | Táplevegő-fojtó-visszacsapó funkció |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | 4 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz anyával |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | Külső menet: G1/4 |
| Beállító elem | Hornycsavar |
| Felfogási mód | becsavarható |
| Normál névleges átáramlás, fojtás irányban | 260 l/min |
| Normál névleges átáramlás, visszacsapó irányban | 220 ... 260 l/min |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány | 0.3 ... 10 bar |
| Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 370 l/min |
| Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 315 ... 370 l/min |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshoz szükséges) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Közeg hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Névleges méret | 6 mm |
| Max.meghúzási nyomaték | 11 Nm |
| Gyártmány súlya | 44 g |
| Material of threaded plug | Alumínium ötvözet |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material seals | NBR |
| Material adjusting screw | Sárgaréz |
| Material swivel fitting | Horgany présöntvény |