

# Fojtó-visszacsapó szelep GRLZ-1/4-PK-6-RS-B

Cikkszám: 151200

FESTO

Táplevegő fojtáshoz, lengő csatlakozással.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	Táplevegő-fojtó-visszacsapó funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	PK-6 hollandi anyával
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/4
Beállító elem	Recés csavar
Felfogási mód	becsavarható
Normál névleges átáramlás, fojtás irányban	540 l/min
Normál névleges átáramlás, visszacsapó irányban	410 ... 585 l/min
Üzemi nyomás	0.3 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Üzemi közeg	szűrt, nem olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm szűrt, olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Normál átáramlás fojtásirányban 6 -> 0 bar	840 l/min
Normál átáramlás visszacsapó irányban 6 -> 0 bar	635 ... 910 l/min
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Max.meghúzási nyomaték	11 Nm
Gyártmány súlya	45 g
Anyag információ, becsavarható tengely	Alumínium ötvözet
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ: szabályozó csavar	Sárgaréz
Anyag információ: lengő csatlakozás	Horgany présöntvény