

Fordító hajtómű DRQ-63- -270-PPV-A


Cikkszám: 151317
Kifutó termék

FESTO

érintésmentes helyzetérzékeléshez, beállítható véghelyzet-
csillapítással és holtjáték-kiegyenlítő fogaskerekes hajtóművel.
Változatok 181 és 269 fok között választható elfordítási szöggel.
Kifutó típus. 2017-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Minta ábrázolás



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--------------------------------------|---|
| Méret | 63 |
| Csillapítási szög | 65 deg |
| Fordítási szög | 270 deg |
| Tűrés a véghelyzetekben | 4 deg |
| Csillapítás | PPV: pneumatikus csillapítás mindkét oldalon, beállítható |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Konstrukciós felépítés | Fogasléc/tengely |
| Pozíció felismerés | közelítéskapcsolóhoz |
| Üzemi nyomás | 2.5 ... 10 bar |
| Max.elfordítási frekvencia 6 bar-nál | 0.7 Hz |
| Működési mód | kettősműködésű |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Elméleti forgató nyomaték 6 bar-nál | 37 Nm |
| Megengedett tehetetlenségi nyomaték | 0.04 kgm ² |
| Gyártmány súlya | 11,000 g |
| Felfogási mód | belső menettel |
| Pneumatikus csatlakozás | G3/8 |
| Anyag információ, hajtótengely | Edzett acél |
| Anyag információ, tömítések | TPE-U(PU) |