


Szabványos henger DNG-3"-2"-PPV-A

Cikkszám: 151622

FESTO

ISO 15552, NF E 49 003.1 és UNI 10 290 szabványokon alapul, érintés nélküli helyzetérzékeléshez, mindkét oldalon beállítható végállás csillapítóval.

Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.



Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	50.8 mm
Dugattyú átmérő	80 mm
Dugattyúrúd menet	UNF3/4-16
Csillapítás	pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható (PPV)
A szabványnak megfelelő	ISO 6431 VDMA 24562
Dugattyúrúd vég	Külső menet
Üzemi nyomás	0.6 ... 10 bar
Működési mód	kettősműködésű
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Csillapítási hossz	36 mm
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	2,721 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	3,016 N
Pneumatikus csatlakozás	M10