



közelítéskapcsoló

SMT0-1-PS-K-LED-24-C

Cikkszám: 151683

FESTO

világító diódaival és beépített védőkapcsolással, felfogó készlet nélkül.



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstrukció	tömb konstrukció
A következő szabványon alapul:	EN 60947-5-2
Engedély	RCM Mark
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Mért érték	Pozíció
Mérési elv	mágneses induktív
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 70 °C
Ismétlési pontosság	0.2 mm
Kapcsoló kimenet	PNP
Kapcsoló elem funkció	Záró érintkezők
Hiszterézis	0.1 ... 1.5 mm
Bekapcsolási idő	≤ 1 ms
Kikapcsolási idő	≤ 1 ms
Max.kapcsolási frekvencia	1 kHz
Max.kimeneti áram	200 mA
Max.kapcsolási teljesítmény, DC	6 W
Feszültség kimaradás	≤ 3 V
Induktív védőkapcsolás	MZ, MY, ME tekercsekhez illeszkedő
Maradó áram	≤ 0.01 mA
Rövidzár védett	pulzáló
Túlterhelés állóság	rendelhető
Üzemi feszültségtartomány DC	10 ... 30 V
Maradó hullámosság	10 %
Polaritás felcserélése elleni védelem	valamennyi elektromos csatlakozáshoz
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Kábel
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	nyitott vég
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	3
Csatlakozó, kimeneti irány	hosszában
Kábelhossz	2.5 m
Vezetési tulajdonság	Standard
A kábelköpeny színe	szürke
Material cable sheath	PVC
Material insulation	PVC
Érvégek	Érvégművel
Felfogási mód	tartozékokkal
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	85 g
Ház színe	fekete
Material housing	PET Horgany présöntvény
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 70 °C
Védettségi	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L