


világító tömítés

MV-LD-230

Cikkszám: 151716

FESTO

MV mágnesszelephez.



Adatlap

Jellemző	Érték
Kapcsolási pozíció jelző	LED
Felfogási mód	mágnesszelepre, M3 központi csavarral
Gyártmány súlya	1.6 g
Elektromos csatlakozás	négyszögletes konstrukció, MSV DIN EN 175301-803 szerint B alak
Névleges üzemi feszültség, AC	230 V
Lökőfeszültség-szilárdság	2.5 kV
Védővezető csatlakozás	rendelhető
Névleges teljesítmény, világító tömítés	0.33 W
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 10 %
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 85 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint
Szennyeződés foka	3
Anyag információ, ház	TPE-U(PU)