


# vezetőegység FEN-5/16"-3/8"- -KF

Cikkszám: 151730

FESTO

golyóscsapágyas vezetékkel, elfordulás elleni biztosítást garantál,  
nagy vezetési pontosságot nyújt.

Kifutó típus. 2021-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	5/16"
Löklet	0.04 ... 10 "
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	Golyóscsapágyas vezeték
Konstrukciós felépítés	Vezeték
Környezeti hőmérséklet	-4 ... 176 °F
Tolóerő	15 N
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	11 g
Alapsúly 0 mm löketnél	300 g
Felfogási mód	belső menettel
Material of guide component	Nemesíthető acél
Material housing	Alumínium présöntvény