


gyorscsatlakozó aljzat KDMS6-1/2-A

Cikkszám: 151778

FESTO

önzáró, ISO 4414 szerinti biztonsági csatlakozóhoz



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	13 mm
Nyomás látjelző	optikai
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 12 bar
Normál névleges átfolyás	1,935 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Névleges meghúzási nyomaték	32.5 Nm
Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz	± 20 %
Gyártmány súlya	175 g
Pneumatikus csatlakozás 1	Külső menet: G1/2