


lineáris hajtómű DGO-12- -P-A-B

Cikkszám: 15221

FESTO

érintésmentes helyzetérzékeléshez, mágneses erőátvitellel.



Minta ábrázolás

Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	10 ... 1,200 mm
Dugattyú átmérő	12 mm
Csillapítás	P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszőleges
Menesztő elv	erővel záró (mágnes)
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Üzemi nyomás	2 ... 7 bar
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	68 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	68 N
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	2 g
Alapsúly 0 mm löketnél	320 g
Pneumatikus csatlakozás	M5
Material cover	Alumínium
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	erősen ötvöztött acél