


lineáris hajtómű DGO-1 1 1/4"- -PPV-A-B

Cikkszám: 15231

FESTO

érintésmentes helyzetérzékeléshez, dugattyúrúd nélküli kivitel,
mágneses erőátvitellel



Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	0.04 ... 157 "
Dugattyú átmérő	1 1/4"
Csillapítás	PPV: pneumatikus csillapítás mindkét oldalon, beállítható
Vezeték	síklócsapágy
Menesztő elv	erővel záró (mágnes)
Üzemi nyomás	1.4 ... 7 bar
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Csillapítási hossz	20 mm
Pneumatikus csatlakozás	1/8 NPT