


egyedi csatlakozólap

NAU-3/4-4B-ISO

Cikkszám: 152814

FESTO

DIN ISO 5599/1 szerinti furatképpel, külső méretek VDMA 24345 szerint, csatlakozók alul.



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványnak felel meg:	ISO 5599-1
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Gyártmány súlya	1,080 g
Felfogási mód	átmenő furattal
12/14 vezérlő segédlevegő csatlakozás	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 1	G3/4
Pneumatikus csatlakozás 2	G3/4
Pneumatikus csatlakozás 3	G3/4
Pneumatikus csatlakozás 4	G3/4
Pneumatikus csatlakozás 5	G3/4
Material of connecting plate	Alumínium eloxált