


dugaszolható csatlakozó

QS-4

Cikkszám: 153031

★ Sztenderd termék program

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges méret	2.8 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukció	Egyenes alak
Csomagolási egység	10
Konstrukciós felépítés	Push-pull elv
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.6 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.4 MPa
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 203 psi
Maritime classification	see certificate
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint Víz a www.festo.com oldalon lévő gyártói nyilatkozat szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Gyártmány súlya	4.7 g
Pneumatikus csatlakozás 1	4 mm külső átmérőjű csőhöz
Pneumatikus csatlakozás 2	4 mm külső átmérőjű csőhöz
A kioldó gyűrű színe	kék
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	erősen ötvözött acél, rozsdamentes