

vakdugó QSC-8H

Cikkszám: 153269

★ Sztenderd termék program

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Méret | Standard |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Konstrukció | Blanking plug |
| Csomagolási egység | 10 |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.6 MPa |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány | -0.95 ... 6 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 87 psi |
| Temperature-dependent operating pressure | -0.095 ... 1.4 MPa |
| Hőmérséklettől függő üzemi nyomás | -0.95 ... 14 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13.775 ... 203 psi |
| Maritime classification | see certificate |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint Víz a www.festo.com oldalon lévő gyártói nyilatkozat szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - csekély korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 80 °C |
| Gyártmány súlya | 1 g |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | Push-in sleeve diameter 8 mm |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material housing | PBT |