


manométer MA-15-10-QS-8

Cikkszám: 153385

FESTO

a kijelzés egysége bar és psi.



Adatlap

Jellemző	Érték
Kijelzési tartomány [bar]	0 ... 10 bar
Névleges méret, manométer	15
Konstruktív felépítés	Csőrugós manométer mérőmű nélkül
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Üzemi közeg	Nemesgázok semleges folyadékok
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	0 ... 10 bar
Operating pressure	0 ... 145 psi
Változó terhelés tényező	0.66
Mérés pontossági osztály	5
Védettség	IP53
Közeg hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Csatlakozási helyzet	Hátoldal központos
Pneumatikus csatlakozás	QS-8
Közeggel érintkező anyagok	Sárgaréz
Material of threaded plug	Sárgaréz
Material housing	Acél
Material screen	PC
Ház színe	fekete
Gyártmány súlya	10 g
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	nincs acetilén nincs oxigén