

# visszacsapó szelep

## HA-1/2-QS-12

Cikkszám: 153460

FESTO

Átáramlás a külső menettől a QS csatlakozóhoz.  
Ezt a típust vákuum üzemre is ajánljuk.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	Visszacsapó funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	R1/2
Pneumatikus csatlakozás 2	QS-12
Felfogási mód	becsavarható
Normál névleges átáramlás	2,230 l/min
Üzemi nyomás	-1 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Material housing	Eloxált alumínium
Ház színe	ezüst
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint
Min. differenciál nyomás, nyitó	0.1 bar
Min. differenciál nyomás, záró	0.2 bar
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Gyártmány súlya	69 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform