



# zárószelep

## HE-3-1/4-QS-8

Cikkszám: 153480

FESTO

Ezt a típust vákuum üzemre is ajánljuk.



## Adatlap

| Jellemző                                   | Érték   |
|--|---|
| Szelep funkció                             | 3/2 bistabil  |
| Pneumatikus csatlakozás 1                  | R1/4  |
| Pneumatikus csatlakozás 2                  | QS-8  |
| Működtetés fajtája                         | kézi  |
| Felfogási mód                              | Közvetlen rögzítés átmenő furattal<br>Közvetlen rögzítés meneten keresztül<br>választható/egyéb |
| Normál névleges átáramlás                  | 423.9 l/min   |
| Névleges méret                             | 3.5 mm  |
| Operating pressure MPa                     | -0.095 ... 1 MPa  |
| Üzemi nyomás                               | -0.95 ... 10 bar  |
| Környezeti hőmérséklet                     | 0 ... 60 °C   |
| Material housing                           | PBT erősítésű   |
| Üzemi közeg                                | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint  |
| Lefúvás funkció                            | nem fojtható  |
| Tömítési elv                               | lágyszékek  |
| Beépítési helyzet                          | tetszőleges   |
| Konstrukciós felépítés                     | Körtolattyú   |
| Vezérlési fajta                            | közvetlen   |
| Áramlási irány                             | nem visszafordítható  |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)                                  |
| KBK korrózióállósági osztály               | 2 - mérsékelt korróziós károsodás   |
| PWIS conformity                            | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Tisztaszoba kategória                      | ISO class 4   |
| Közeg hőmérséklet                          | 0 ... 60 °C   |
| Gyártmány súlya                            | 36 g  |
| Pneumatikus csatlakozás 3                  | nem közösített  |
| Material of threaded plug                  | Nikkelezett réz   |
| Anyag megjegyzés                           | RoHS konform  |
| Material seals                             | NBR   |