


gömbcsap QH-QS-4

Cikkszám: 153483

FESTO

with QS push-in connector.

Ezt a típust vákuum üzemre is ajánljuk.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	2/2 bistabil
Pneumatikus csatlakozás 1	QS-4
Pneumatikus csatlakozás 2	QS-4
Működtetés fajtája	kézi
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Normál névleges átáramlás	148 l/min
Névleges méret	2.5 mm
Operating pressure MPa	-0.1 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	-1 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Tömítési elv	lág
Konstruktív felépítés	Gömbcsap
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Gyártmány súlya	12 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform