

differentiálynomás szabályozó szelep

LRL-3/8-QS-10

Cikkszám: 153507

FESTO

manométer nélkül, külső menettel és QS csatlakozással.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szabályozó funkció	állandó differenciál nyomás visszárammal
Pneumatikus csatlakozás 1	G3/8
Pneumatikus csatlakozás 2	QS-10
Felfogási mód	becsavarható
Névleges átáramlás nyitott	456 l/min
Nyomásszabályozási tartomány	2 ... 6 bar
Tápnymás 1 Mpa	0 ... 0.9 MPa
1 bemeneti nyomás	0 ... 9 bar
Tápnymás 1 psi	0 ... 130.5 psi
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Material housing	PBT erősítésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint
Működtetés biztosító zár	Recés csavar ellenanyával
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstruktív felépítés	közvetlen vezérlésű dugattyús szabályozó szelep átmenő táplevegő ellátással
Névleges átáramlás zárt	411 l/min
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Gyártmány súlya	69 g
Material of threaded plug	Nikkelezett réz
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of threaded seal	PTFE