

# L hosszú csőcsavarzat

## QSL-1/8-1/4-U

Cikkszám: 153671

FESTO

360° -ban elfordítható, külső menet külső hatlappal.  
Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.  
Kifutó típus. 2011-ig szállítható.



## Adatlap

| Jellemző                                 | Érték                                   |
|--|---|
| Méret                                    | Standard                                |
| Névleges méret                           | 3.6 mm                                  |
| Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen | Bevonat                                 |
| Beépítési helyzet                        | tetszőleges                             |
| Csomagolási egység                       | 1                                       |
| Konstruktív felépítés                    | Push-pull elv                           |
| Üzemi nyomás                             | -0.95 ... 10 bar                        |
| Hőmérséklettől függő üzemi nyomás        | -0.95 ... 10 bar                        |
| Üzemi közeg                              | szűrt sűrített levegő<br>Vákuum         |
| KBK korrózióállósági osztály             | 1                                       |
| Környezeti hőmérséklet                   | -10 ... 60 °C                           |
| Engedély                                 | Germanischer Lloyd                      |
| Max.meghúzási nyomaték                   | 8 Nm                                    |
| Pneumatikus csatlakozás                  | NPT1/8-27<br>1/4" külső átmérőjű csőhöz |
| A kioldó gyűrű színe                     | szürke                                  |
| Anyag megjegyzés                         | RoHS konform                            |
| Anyag információ, ház                    | PBT                                     |
| Anyag információ: kioldó gyűrű           | POM                                     |
| Anyag információ, cső tömítés            | NBR                                     |
| Anyag információ: cső szorító elem       | erősen ötvözött acél, rozsdamentes      |