


lezáró sapka QSC-3/8-U

Cikkszám: 153832

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges méret	7.1 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukció	Blanking plug
Csomagolási egység	1
Konstruktív felépítés	Push-pull elv
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
Maritime classification	see certificate
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	8 g
Pneumatikus csatlakozás 1	3/8" külső átmérőjű csőhöz
Ambient temperature Fahrenheit	14 ... 140 °F
A kioldó gyűrű színe	szürke
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	erősen ötvözött acél, rozsdamentes