

# rögzítő egység DADL-EL-Q11-35/40

Cikkszám: 1544900

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	35 40
Az elfordítási szög beállítási tartománya	57 ... 200 deg
Konstruktív felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd
Pozíció felismerés	közéltéskapcsolóhoz
Operating pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
Üzemi nyomás	3 ... 8 bar
Operating pressure	43.5 ... 116 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	900 g
Felfogási mód	átmenő furattal és központosító hüvellyel
Pneumatikus csatlakozás	M5
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	Alumínium keményre oxidált
Material housing cover	Alumínium eloxált
Material bearing	Műanyag
Material disc	Alumínium eloxált
Material screws	Acél Horganyzott
Működési mód	egyszeres működtetésű húzó