

kapcsoló lovas DASI-Q11-35/40-A-SL

Cikkszám: 1548155

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	35 40
Konstrukció	T horonyhoz
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	8 g
Felfogási mód	a T horonyba pattintott menetes csappal belső menettel
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material screws	Acél Horganyzott