

# kompakt henger

## ADVU-40- -A-P-A-S206

Cikkszám: 156075


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO


érintésmentes helyzetérzékeléshez. A dugattyúrúd végén külső menet.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

Kifutó típus. 2022-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Minta ábrázolás



## Adatlap

| Jellemző                                                 | Érték                                                          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Löklet                                                   | 1 ... 300 mm                                                   |
| Dugattyú átmérő                                          | 40 mm                                                          |
| Csillapítás                                              | P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon         |
| Beépítési helyzet                                        | tetszőleges                                                    |
| Működési mód                                             | kettősműködésű                                                 |
| Dugattyúrúd vég                                          | Külső menet                                                    |
| Konstruktív felépítés                                    | Dugattyú<br>Dugattyúrúd                                        |
| Pozíció felismerés                                       | közelítéskapcsolóhoz                                           |
| Változatok                                               | Folyamatos, üreges dugattyúrúd<br>Hőálló tömítések, max.120°C  |
| Operating pressure MPa                                   | 0.1 ... 1 MPa                                                  |
| Üzemi nyomás                                             | 1 ... 10 bar                                                   |
| Operating pressure                                       | 14.5 ... 145 psi                                               |
| Üzemi közeg                                              | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez               | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály                             | 2 - mérsékelt korróziós károsodás                              |
| PWIS conformity                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Környezeti hőmérséklet                                   | 0 ... 120 °C                                                   |
| Felütközési energia a véghelyzetekben                    | 0.052 J                                                        |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 686 N                                                          |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance    | 686 N                                                          |
| Felfogási mód                                            | átmenő furattal<br>tartozékokkal<br>választható/egyéb          |
| Pneumatikus csatlakozás                                  | G1/8                                                           |
| Material of flange screw                                 | Acél, ónozott                                                  |
| Material cover                                           | Alumínium ötvözet                                              |
| Material of dynamic seals                                | FPM                                                            |
| Material piston rod                                      | erősen ötvöztött acél                                          |
| Material cylinder barrel                                 | Alumínium ötvözet                                              |