

quickstepper FSS-12-C


Cikkszám: 15609

Kifutó termék

FESTO

12 lépéses pneumatikus-mechanikus léptető vezérlő, indító logikai áramkörökkel, 2n csatlakozólapon.

Kifutó típus. 2025-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	2.5 mm
Konstruktív felépítés	Lépéskapcsoló, összegeezhető
Elejtési nyomás nyugtázás	≤ 0.5 bar
Megszólalási nyomás nyugtázás	≥ 1.5 bar
Üzemi nyomás	2.5 ... 6 bar
Normál névleges átáramlás	60 l/min
Min. impulzus hosszúság nyugtázás	50 ms
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-Ex-robbanás elleni védelem irányelv (ATEX) szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
Robbanásvédettségi tanúsítvány az EU-n kívül	EPL Dc (GB) EPL Gb (GB)
ATEX-kategória Gáz	II 2G
ATEX-kategória Por	II 3D
Gyújtószikra védelem típusa Gáz	Ex h IIC T4 Gb
Gyújtószikra védelem típusa Por	Ex h IIIC T125°C Dc
Nem robbanásveszélyes környezeti hőmérséklet	$+5^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +40^{\circ}\text{C}$
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés nem lehetséges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	5 ... 40 °C
Gyártmány súlya	450 g
Material seals	NBR
Material housing	ABS