

# szabadonfutó FLSR-32-L

Cikkszám: 15688

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

a DSR fordító hajtóműhöz.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.



## Adatlap

| Jellemző                                      | Érték             |
|---|-------------------|
| Méret   | 32                |
| Forgásirány                                   | balra forgás      |
| Beépítési helyzet                             | tetszőleges       |
| PWIS conformity                               | VDMA24364-B2-L    |
| Környezeti hőmérséklet                        | -10 ... 60 °C     |
| Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 9.98 Nm           |
| Gyártmány súlya                               | 1,120 g           |
| Material housing                              | Alumínium öntvény |
| Material sleeve                               | Edzett acél       |
| Material shaft                                | Edzett acél       |