


csatlakozó kábel

NHSB-A1-15-BLG5-LE5-PU8-2XBB

Cikkszám: 1585795

FESTO

pneumatically/electrically suitable for linear actuator DFPI-...-C1V-...P,
length 15 m.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Védőcső hossza | 15 m |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Kültéri alkalmazás | C1 - időjárás ellen védett alkalmazási hely |
| Üzemi feszültségtartomány DC | 0 ... 30 V |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Relatív légnedvesség | 5 - 100 % kondenzálódó |
| Védettség | IP65 IP67 IP69K NEMA 4 |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél | -5 ... 60 °C |
| 1-es elektromos csatlakozás | Egyenes csatlakozó dugó, 5 pólusú |
| 2-es elektromos csatlakozás | nyitott vég, 5 eres |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges |
| Pneumatikus csatlakozás | 8 mm külső átmérőjű csőhöz 10 mm külső átmérőjű csőhöz |
| Min.kábel hajlítási sugár | 100 mm |
| Kábelszerkezet | 5x0,75 |
| Gyártmány súlya | 3,750 g |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material conduit | PA |
| Material protective conduit fitting | PA |
| Material cable sheath | PVC |
| Material seals | TPE |