



fojtó-visszacsapó szelep GR-M3

Cikkszám: 15899

FESTO

Egyik irányban beállítható átáramlási mennyiség.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	fojtó-visszacsapó funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	M3
Pneumatikus csatlakozás 2	M3
Beállító elem	Recés csavar
Felfogási mód	Előlapra szerelés átmenő furattal választható/egyéb
Normál névleges átáramlás, fojtás irányban	29.5 l/min
Normál névleges átáramlás, visszacsapó irányban	26 ... 27.5 l/min
Üzemi nyomás	0.3 ... 8 bar
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Material housing	Alumínium ötvözet
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	2.5 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material adjusting screw	Sárgaréz