

olajozó LOE-1/4-D-MINI

Cikkszám: 159621

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

fém védőkosárral.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Méret | Mini |
| Sorozat | D |
| Beépítési helyzet | függőleges +/- 5° |
| Konstruktív felépítés | Proporcionális standard közbülső olajozó |
| Max.töltési olajmennyiség | 45 cm ³ |
| Csészevédő | Fém védőkosár |
| Üzemi nyomás | 0 ... 16 bar |
| Minimális átfolyás az olajozó funkcióhoz | 3 l/min |
| Normál névleges átfolyás | 2,300 l/min |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Nemesgázok |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés nem lehetséges |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Tárolási hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Levegő tisztasági osztálya a kimeneten | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:4:-] szerint Nemesgázok |
| Közeg hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 270 g |
| Felfogási mód | tartozékokkal |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | G1/4 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | G1/4 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material bowl | PC |