

Kompakt henger

ADVU-2 1/2"- -A-P-A

Cikkszám: 160577


FESTO

érintésmentes helyzetérzékeléshez. A dugattyúrúd végén külső menet.


A dugattyúszárra illő mentes anyával szállítjuk.

Ez a termék csak a Festo USA vállalatától rendelhető.

Kifutó típus. 2011-ig szállítható.



Minta ábrázolás



Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	0.04 ... 12 "
Dugattyú átmérő	2 1/2"
Csillapítás	P: elastikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Működési mód	kettősműködésű
Dugattyúrúd vég	Külső menet
Üzemi nyomás	8.7 ... 145 Psi
Üzemi közeg	szűrt sűrített levegő
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	-4 ... 176 °F
Felütközési energia a véghelyzetekben	0.5163 J
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	393 lbf
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	420 lbf
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél	4.727 oz
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	3.774 oz
Alapsúly 0 mm löketnél	37.354 oz
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	0.564 oz
Pneumatikus csatlakozás	NPT1/8-27
Üzemi nyomás [psi]	8.7 ... 145 psi
Anyag információ, fedél	Alumínium ötvözet
Anyag információ, dinamikus tömítések	TPE-U(PU) NBR
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél
Anyag információ, hengercső	Alumínium ötvözet