

Kompakt henger AEVULQZ-4"- -P-A


Cikkszám: 160666

FESTO


érintésmentes helyzetérzékeléshez. A négyszögletes dugattyúrúd biztosítja elfordulás ellen. A dugattyúrúd végén belső menet.

Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.

Kifutó típus. 2011-ig szállítható.



Minta ábrázolás



Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	0.2 ... 1 "
Dugattyú átmérő	4 "
Csillapítás	P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Működési mód	egyszeres működtetésű húzó
Dugattyúrúd vég	Belső menet
Elfordulás elleni biztosítás/vezeték	négyszögletes dugattyúrúd
Üzemi nyomás	11.6 ... 145 Psi
Üzemi közeg	szűrt sűrített levegő
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	-4 ... 176 °F
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	4,222 N
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél	614 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	38 g
Alapsúly 0 mm löketnél	2,797 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	28 g
Pneumatikus csatlakozás	NPT1/4-18
Üzemi nyomás [psi]	11.6 ... 145 psi
Anyag információ, fedél	Alumínium ötvözet
Anyag információ, dinamikus tömítések	TPE-U(PU) NBR
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél
Anyag információ, hengercső	Alumínium ötvözet