


csatlakozó könyök

PEV-1/4-A-WD

Cikkszám: 161209

FESTO

[nyomáskapcsolóhoz.](#)



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogási mód	átmenő furattal
Elektromos csatlakozás	4 sarkú derékszögű aljzat
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform