



# Visszacsapó szelep HGL-M5

Cikkszám: 161779

FESTO

OL tömítő gyűrűvel.  
Kifutó típus. 2006-ig szállítható



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	feloldható visszacsapó funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	M5
Pneumatikus csatlakozás 2	M5
Felfogási mód	becsavarható
Normál névleges átáramlás	108 l/min
Üzemi nyomás	0.5 ... 10 bar
Üzemi közeg	szárított, szűrt sűrített levegő szárított, szűrt és olajozott sűrített levegő
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Anyag információ, ház	Horgany présöntvény
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Max.meghúzási nyomaték	1.5 Nm
Gyártmány súlya	20 g
21 vezérlő levegő csatlakozás	M5
Anyag információ, becsavarható tengely	Acél
Anyag információ, tömítések	NBR