

lineáris hajtómű DGPL-25- -PPV-A-KF-B


Cikkszám: 161792

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

érintésmentes helyzetérzékeléshez, dugattyúrúd nélküli kivitel,
alakzáró kapcsolat a dugattyú és a futóelem között, mindkét oldalon
beállítható véghelyzet csillapítás.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód
első négy számjegyét.



Minta ábrázolás



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Löklet | 10 ... 3,000 mm |
| Dugattyú átmérő | 25 mm |
| Csillapítás | PPV: pneumatikus csillapítás mindkét oldalon, beállítható Lökéscsillapító, kemény karakterisztika |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Vezeték | Golyóscsapágyas vezeték |
| Menesztő elv | alakzáró (horony) |
| Pozíció felismerés | közelítéskapcsolóhoz |
| Operating pressure MPa | 0.2 ... 0.8 MPa |
| Üzemi nyomás | 2 ... 8 bar |
| Működési mód | kettősműködésű |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 0 - nincs korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Csillapítási hossz | 18 mm |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 295 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 295 N |
| Mozgatott tömeg | 600 g |
| Mozgatott tömeg 0 mm löketnél | 600 g |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként | 53 g |
| Alapsúly 0 mm löketnél | 1,520 g |
| Alternatív csatlakozások | lásd a termék rajzát |
| Pneumatikus csatlakozás | G1/8 |
| Material cover | Alumínium öntvény bevont |
| Material seals | NBR TPE-U(PU) |
| Material housing | Alumínium eloxált |