


csatlakozó könyök

MPPE-3-B

Cikkszám: 161839

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Csatlakozási frekvencia	500
Felfogási mód	hollandi anyával
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	65 g
Elektromos csatlakozás	8 sarkú derékszögű aljzat forrasztható
Üzemi feszültségtartomány DC	≤ 60 V
Áramterhelhetőség	5 A
Kábel csavarzat	Pg9
Megengedett kábelátmérő	6 ... 8 mm
Csatlakozó keresztmetszet	0.75 mm ²
Védettség	IP67
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 95 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA
Ház színe	fekete
Material of union nut	PA
Material electrical contact	Réz Ónozott