


csapágybak CRLNG-50

Cikkszám: 161842

FESTO

korrózióálló,
a CRDNGS hengerekhez.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	50
A következő szabványon alapul:	ISO 15552 (eddig VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290 is)
Beépítési helyzet	tetszőleges
KBK korrózióállósági osztály	4 - különösen erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 80 °C
Gyártmány súlya	281 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material mounting	elektrolitikusan polírozott erősen ötvözött acél
Material bearing	Műanyag