

finomszűrő LFMB-3/4-D-MAXI-A


Cikkszám: 162640

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

1 µm-es szűrőpatronnal, fém védőkosárral.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Sorozat	D
Méret	Maxi
Konstruktív felépítés	Szálas szűrő
Szűrő finomság	1 µm
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus
Üzemi nyomás	2 ... 12 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:8:4] szerint Nemesgázok
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő az ISO 8573-1:2010 [5:7:3] értelmében Nemesgázok
Max. normál átfolyás a levegőtisztasági osztályhoz	2,220 l/min
Min. normál átfolyás a levegőtisztasági osztályhoz	750 l/min
Szűrő hatásfok	99,99 %
Max.kondenzátum mennyiség	80 cm ³
Csészevédő	Fém védőkosár
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	1.5 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Maradék olaj tartalom	0.5 mg/m ³
Felfogási mód	Vezeték beépítés tartozékokkal választható/egyéb
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Pneumatikus csatlakozás 1	G3/4
Pneumatikus csatlakozás 2	G3/4
Material housing	Horgany présöntvény
Material filter	bórszilikát szál
Material bowl	PC
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Gyártmány súlya	1,200 g