

sűrített levegő előkészítő egység FRC-3/4-D-7-MAXI

Cikkszám: 162760

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Szűrő-nyomásszabályozó szelep és olajozó kombinációja, maximális kimenőnyomás 7 bar, 40 µm-es szűrővel, fém védőkosárral.

Kézi kondenzátum leeresztés.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Maxi
Sorozat	D
Működtetés biztosító zár	Arretáló forgatógomb
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Kondenzátum leeresztő	kézzel forgatható
Konstruktív felépítés	Szűrő szabályzó manométerrel Proporcionális standard közbülső olajozó
Max.kondenzátum mennyiség	80 cm ³
Szűrő finomság	40 µm
Csészevédő	Fém védőkosár
Nyomás látjelző	manométerrel
Üzemi nyomás	1 ... 16 bar
Nyomásszabályozási tartomány	0.5 ... 7 bar
Max.nyomáshiszterézis	0.4 bar
Normál névleges átáramlás	8,500 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [-:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	2,390 g
Felfogási mód	Vezeték beépítés tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás 1	G3/4
Pneumatikus csatlakozás 2	G3/4
Material housing	Horgany présöntvény
Material bowl	PC