



Finomszűrő kombináció LFMBA-3/4-H-A

Cikkszám: 162822

FESTO

Finomszűrő 1 µm előszűréshez és mikroszűrő 0,01 µm, fém védőkosárral.
Kifutó típus. 2008-ig szállítható



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Szűrő finomság	0.01 µm
Szűrő hatásfok	99.9999 %
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus
Konstruktív felépítés	Szálas szűrő
Differenciál nyomás jelző	Manométer
1 bemeneti nyomás	0 ... 16 bar
Normál névleges átfolyás	1,400 l/min
Üzemi közeg	szűrt, nem olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 5 µm szűrt, olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 5 µm
Közeg hőmérséklet	1.5 ... 60 °C
Maradék olaj tartalom	0.01 mg/m ³
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	5,740 g
Felfogási mód	tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás 1	G3/4
Pneumatikus csatlakozás 2	G3/4
Anyag információ, szűrő	bórszilikát szál
Anyag információ, ház	PA erősítésű
Anyag információ, csésze	Horgany présöntvény