


manométer MA-50-10-1/4-EN

Cikkszám: 162838

FESTO

a kijelzés egysége bar és psi.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Kijelzési tartomány [bar] | 0 ... 10 bar |
| Display range | 0 ... 145 psi |
| A következő szabványnak felel meg: | EN 837-1 |
| Névleges méret, manométer | 50 |
| Konstruktív felépítés | Csőrugós manométer |
| Felfogási mód | Vezeték beépítés |
| Üzemi közeg | Nemesgázok semleges folyadékok |
| Operating pressure MPa | 0 ... 1 MPa |
| Üzemi nyomás | 0 ... 10 bar |
| Operating pressure | 0 ... 145 psi |
| Változó terhelés tényező | 0.66 |
| Mérés pontossági osztály | 2,5 |
| Védettség | IP43 |
| Közeg hőmérséklet | -20 ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ... 60 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Csatlakozási helyzet | Hátoldal központos |
| Pneumatikus csatlakozás | G1/4 |
| Közeggel érintkező anyagok | Sárgaréz |
| Material of threaded plug | Sárgaréz |
| Material housing | ABS |
| Material screen | PS |
| Ház színe | fekete |
| Gyártmány súlya | 70 g |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | nincs acetilén nincs oxigén |
| Skála | Kettős skála bar (külső) psi (belső) |