



# bekapcsoló szelep PVEL-P-124-HP3

Cikkszám: 1629205

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Sorozat	L
NA névleges méret	54
Konstruktív felépítés	Körtolattyú
Működtetés fajtája	pneumatikus
Tömítési elv	lágý
Lefúvás funkció	nem fojtható
Visszaállítás fajtája	mechanikus rugó
Vezérlési fajta	közvetlen
Szelep funkció	3/2 zárt monostabil
Operating pressure MPa	0 ... 5 MPa
Üzemi nyomás	0 ... 50 bar
Vezérlőnyomás	9 ... 50 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Nemesgázok
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Anyag megjegyzés	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Közeg hőmérséklet	5 ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet	5 ... 50 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU nyomás alatti készülékekre vonatkozó irányelve szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	6,900 g
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/2
12 vezérlő levegő csatlakozás	G1/4
Vezérlő levegő ellátás	külső
Material Piston slide	Alumínium ötvözet
Material seals	NBR PE
Material housing	Alumínium ötvözet