


csatlakozó kábel KVIA-MPPE-10

Cikkszám: 163883

FESTO

proporcionális szelepekhez



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogási mód	hollandi anyával
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	828 g
Elektromos csatlakozás	Egyenes dugó/derékszögű aljzat
Üzemi feszültségtartomány AC	≤ 250 V
Áramterhelhetőség	1 A
Kábelhossz	10 m
Kábel átmérő	8 mm
Kábelszerkezet	6x0,25
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 80 °C
Material cable sheath	PVC
Material housing	PBT
Material electrical contact	bronz ezüstözött és aranyozott